


FISCHER Kołki do ścian, typ S Plastik Nylon (poliamid) S 8



Numer artykułu	63100.080.001
Marka	-
UBB	950372001368
UNSPSC	31162103
Numer EAN	4006209501085
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	8 mm
Kolor	Szare
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ nr.	S


Info	Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej. Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
------	---

Normy

Specyfikacja techniczna

Cegła $\geq$ Mz12	0.5
Beton komórkowy $\geq$ PB4, PP4 (G4)	0.07
Beton $\geq$ C20/25	0.6
D (mm)	8
Głębokość wiercenia (min.)	55

Rysunek techniczny



Wiertło ø	8
L (mm)	40
Cegła silikatowa ≥ KS12	0.55
Typ	S 8
Wkręty do drewna i płyty wiórowych	4.5