

SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Stal Ocynkowane M8X90

Numer artykułu	70932.080.090
Marka	-
UBB	500662899979
UNSPSC	31162101
Numer EAN	8712423045828
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne


Length	90 mm
Gniazdo	Kinmar® permanent
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	d2 = Nominal diameter of drill bit. tfix = Grip range. Min. td = Recommended drilling depth. These anchors are not intended for heavy duty structural applications. Tooling available on request.

Normy

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN)	1.9
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN)	6.5
d-D	M8
d1 (maks.)	16.15

Rysunek techniczny



d2	10
L (mm)	90
m (maks.)	7.39
Min. td	45
tfix(maks.)	45

FABORY