

SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Stal Ocynkowane M10X60

Numer artykułu	70932.100.060
Marka	-
UBB	500662900033
UNSPSC	31162101
Numer EAN	8712423045835
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne


Length	60 mm
Gniazdo	Kinmar® permanent
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	d2 = Nominal diameter of drill bit.tfix = Grip range.Min. td = Recommended drilling depth.These anchors are not intended for heavy duty structural applications.Tooling available on request.

Normy

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN)	3
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN)	8.5
d-D	M10
d1 (maks.)	20.15

Rysunek techniczny



d2	12
L (mm)	60
m (maks.)	9.4
Min. td	52
tfix(maks.)	8

FABORY