FABORY



Bosch Bezprzewodowe Impact driver GSB 12 V-15

Numer artykułu	9T284617
Marka	-
UBB	500654404846
UNSPSC	27112700
Numer EAN	3165140773287
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Napięcie nominalne	12
Wysokość	182
Pojemność baterii	0
Waga wraz z zestawem baterii	1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego	10
Średnica wiertła stal 2. bieg	10
Średnica wiertła stal 1. bieg	10
Średnica wiertła drewno 2. bieg	19
Średnica wiertła drewno 1. bieg	19
Maks. moment obrotowy	30
Średnica wiertła do betonu 2. bieg	10
Średnica wiertła do betonu 1. bieg	10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg	10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg	10

Normy

Ustawienie momentu obrotowego	30
Maks. liczba uderzeń	19500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg	380
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg	1300
Z ładowarką	Nie