



TOKU RATCHETS MR-2310B3/8

Numer artykułu	E2053.000.111
Marka	-
UBB	500503774365
UNSPSC	27111753
Numer EAN	8717981000234
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Maks. ciśnienie robocze	6.3
Wprowadzanie narzędzia	3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	175
Wlot powietrza po stronie urządzenia	R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania	78
Maks. moment dokręcania	78
Model z grzechotką	Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)	12
Wymagana ilość powietrza	360

Normy