

Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Bez pokrycia Gr.8 1/4-20X7 Inch

Numer artykułu	U04100.025.0700
Marka	-
UBB	500620772557
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8717077344099
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/4 Inch
Length	7 Inch
Klasa	Gr.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Materiał techniczny	SAE J429
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	20
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Specyfikacja techniczna

F	0.4375
H	0.15625
LT(min.): L6 Inch	1

Rysunek techniczny

LT(min.): $L \leq 6$ Inch 0.75

FABORY

