FABORY

Śruby z łbem sześciokątnym **UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane, po** żółtej **pasywacji Gr.8 1.1/4-7X3.1/2**

Numer artykułu	U04104.125.0350
Marka	-
UBB	500620830637
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8717077349896
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/4 Inch
Length	3.1/2 Inch
Klasa	Gr.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Materiał techniczny	SAE J429
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	7
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Specyfikacja techniczna

F	1.875
H	0.78125

Rysunek techniczny

LT(min.): L6 Inch	3
LT(min.): L≤6 Inch	2.75

