

Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane, po żółtej pasywacji Gr.8 1.1/4-7X7.1/2

Numer artykułu	U04104.125.0750
Marka	-
UBB	500620831478
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8717077349971
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/4 Inch
Length	7.1/2 Inch
Klasa	Gr.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Materiał techniczny	SAE J429
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	7

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlementft =
fully threaded

Normy

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Specyfikacja techniczna

F	1.875
H	0.78125

Rysunek techniczny

LT(min.): L6 Inch 3

LT(min.): L≤6 Inch 2.75

FABORY

