



Śruby z łbem sześciokątnym UNF ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane, po żółtej pasywacji Gr.8 3/4-16X9.1/2

Numer artykułu	U04360.075.0950
Marka	-
UBB	500620882521
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8717077355446
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	3/4 Inch
Length	9.1/2 Inch
Klasa	Gr.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Materiał techniczny	SAE J429
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Całowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Zwoje gwintu na cal	16

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlementft =
fully threaded

Normy

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Specyfikacja techniczna

F	1.125
H	0.46875

Rysunek techniczny

LT(min.): L6 Inch 2

LT(min.): L≤6 Inch 1.75

FABORY

