



Śruby z łbem sześciokątnym UNF ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane, po żółtej pasywacji Gr.8 7/8-14X2 Inch ft

Numer artykułu	U04360.087.0200
Marka	-
UBB	500620883024
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8717077355491
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	7/8 Inch
Length	2 Inch
Klasa	Gr.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Materiał techniczny	SAE J429
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Całowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Zwoje gwintu na cal	14
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normy

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Specyfikacja techniczna

F	1.3125
---	--------

Rysunek techniczny

H 0.546875

LT(min.): L6 Inch 2.25

LT(min.): L≤6 Inch 2

