



## Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia #5-40X7/16 ft

Numer artykułu	U07000.012.0043
Marka	-
UBB	500620893759
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077356788
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica	#5
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Długość (cale)	7/16
Materiał techniczny	ASTM A574
Kierunek gwintu	Prawy
TPI	40
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

### Normy

ASME B18.3

### Info

Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning: electroplating of

these products may  
cause hydrogen  
embrittlement. ft =  
fully threaded

## Specyfikacja techniczna

A	0,205
H	0.125
J	3/32
LT(min.)	0.75
Zwoje gwintu na cal	40

## Rysunek techniczny

