FABORY



Śruby **z** łbem **walcowym z gniazdem** sześciokątnym **seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia 5/16-18X4 Inch**

Numer artykułu	U07000.031.0400
Marka	-
UBB	500620905488
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077357952
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5/16 Inch
Length	4 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Alloy steel
Materiał techniczny	ASTM A574
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info	Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.Warning: electroplating of

Normy

ASME	B18.3

these products may cause hydrogen embrittlement.ft = fully threaded

Specyfikacja techniczna

A	0.469
H	0.312
J	0.25
LT(min.)	1.12
Zwoje gwintu na cal	18

Rysunek techniczny

