



Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym **UNC ASME B18.3 Alloy steel Bez pokrycia (#10)1/4X3/8**

Numer artykułu	U07111.025.0037
Marka	-
UBB	500624162979
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8715492891341
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	3/8 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Cylindrical Knurled
Materiał	Alloy steel
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Info

All dimensions in above table are in inches. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Normy

ASME	B18.3
BS	2470

Specyfikacja techniczna

A (maks.)	0.375
D	0.25
D1	0.19
E	0.375
H (maks.)	0.188
J	0.125
Zwoje gwintu na cal	24
D (min.)	0.246
D (max.)	0.248

Rysunek techniczny

