FABORY



Śruby **pasowane z** łbem **walcowym z gniazdem** sześciokątnym **UNC ASME B18.3 Alloy steel Bez pokrycia (5/8)3/4X1.1/4**

Numer artykułu	U07111.075.0125
Marka	-
UBB	500624172382
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8715492895257
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	1.1/4 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Cylindrical Knurled
Materiał	Alloy steel
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info	All dimensions in above table are in inches.Marking of these screws is not mandatory.Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Normy

BS	2470
ASME	B18.3

Specyfikacja techniczna

A (maks.)	1
D	0.75
D1	0.625
E	0.875
H (maks.)	0.5
J	0.375
Zwoje gwintu na cal	11
D (min.)	0.746
D (max.)	0.748

Rysunek techniczny

