



## Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym **UNC ASME** **B18.3 Alloy steel ASTM F835** **Ocynkowane #4-40X3/4 ft**

Numer artykułu	U07415.011.0075
Marka	-
UBB	500621034650
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077368132
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Uwagi	W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność. UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.
-------	---

Średnica	#4
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Długość (cale)	3/4
Materiał techniczny	ASTM F835
Kierunek gwintu	Prawy
TPI	40
Obróbka powierzchni	Ocynkowane

### Normy

ASME	B18.3
------	-------

Gwint Calowy,  
zunifikowany  
grubozwojny (UNC)

**FABORY**  
*OF COURSE*

Info ft = z pełnym  
gwintem

### Specyfikacja techniczna

A 0.255

H 0.083

J 1/16

LT(min.) 0.75

Zwoje gwintu na cal 40

### Rysunek techniczny

