



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym **UNC** **ASME B18.3 Alloy steel** **ASTM F912 Bez pokrycia** **1/4-20X2 Inch**

Numer artykułu	U07840.025.0200
Marka	-
UBB	500624375589
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077372450
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/4 Inch
Length	2 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Alloy steel
Materiał techniczny	ASTM F912
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Cup
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Info

All dimensions in above table are in inches. Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

BS	2470
ASME	B18.3

Specyfikacja techniczna

C (maks.) 0.132

J 0.125

t (min.) 0.125

Zwoje gwintu na cal 20

Rysunek techniczny

