




Śruby z łbem grzybkowym i podsadzeniem UNC ASME B18.5 Stal SAE J429 Ocynkowane Gr.2 1/4-20X1.3/4

Numer artykułu	U08305.025.0175
Marka	-
UBB	500623988598
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8717077379411
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/4 Inch
Length	1.3/4 Inch
Klasa	Gr.2
Materiał	Stal
Materiał techniczny	SAE J429
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Normy

ASME	B18.5
------	-------

Specyfikacja techniczna

O (max.)	0.26
P (max.)	0.156
A (maks.)	0.594
H (maks.)	0.145
LT(min.): L6 Inch	1
LT(min.): L≤6 Inch	0.75
Zwoje gwintu na cal	20

Rysunek techniczny

