



Śruby z łbem okrągłym gn PH/nac pr UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Ocynkowane #10-24X3/8

Numer artykułu	U24212.019.0037
Marka	-
UBB	500624924626
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8717077799783
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.10
Length	3/8 Inch
Gniazdo	Slotted/Phillips Combination
Kształt łba	Łeb kulisty
Materiał	Low carbon steel
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	24

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME B18.6.3

Specyfikacja techniczna

A (maks.)	0.359
H (maks.)	0.137
J (max.)	0.06
Nr wgłębienia krzyżowego	2
T (maks.)	0.087

Rysunek techniczny

