



Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym **UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F879 304 (#10)1/4X1.1/4**

Numer artykułu	U51044.025.0125
Marka	-
UBB	500624175922
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8715492895790
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	1.1/4 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Cylindrical Knurled
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F879 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Info

All dimensions in above table are in inches. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Normy

BS	2470
ASME	B18.3

Specyfikacja techniczna

A (maks.)	0.375
D	0.25
D1	0.19
E	0.375
H (maks.)	0.188
J	0.125
Zwoje gwintu na cal	24
D (min.)	0.246
D (max.)	0.248

Rysunek techniczny

