

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 1.-8X2.1/4 ft



Numer artykułu	U51050.100.0225
Marka	-
UBB	500621307817
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077391116
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	CW / CW1
Średnica	1 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Długość (cale)	2.1/4
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F837 304
Kierunek gwintu	Prawy
TPI	8
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info	ft = z pełnym gwintem

Normy

ASME	B18.3
------	-------

Specyfikacja techniczna

A	1,5
H	1
J	3/4
LT(min.)	2.5
Zwoje gwintu na cal	8

Rysunek techniczny

