



## Śruby stożkowe z nac. płask UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #10-24X7/8

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | U51110.019.0087        |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500624985353           |
| UNSPSC         | 31161504               |
| Numer EAN      | 8717077790643          |
| Opakowanie 100 | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Diameter            | NO.10                                        |
| Length              | 7/8 Inch                                     |
| Gniazdo             | Szczelina                                    |
| Kształt łba         | Łeb stożkowy płaski                          |
| Materiał            | Stal nierdzewna                              |
| Materiał techniczny | ASTM F837 304                                |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                        |
| Gwint               | Całowy,<br>zunifikowany<br>grubozwojny (UNC) |
| Zwoje gwintu na cal | 24                                           |

#### Info

Screws with diameter  $\leq$  No.5 and length  $\leq$  1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length  $\leq$  2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

### Normy

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.6.3 |
|------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| A (maks.) | 0.362 |
| H (maks.) | 0.116 |
| J (max.)  | 0.067 |
| T (maks.) | 0.053 |

**FABORY**

