



Śruby stożkowe z nac. płask UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) 3/8-16X2.

Numer artykułu	U51110.037.0200
Marka	-
UBB	500624990460
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8717077791169
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	3/8 Inch
Length	2 Inch
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F837 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	16

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

A (maks.)	0.717
H (maks.)	0.23
J (max.)	0.094
T (maks.)	0.106

FABORY

