FABORY



Śruby **z** łbem **soczewkowym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/16**

Numer artykułu	U51120.008.0018
Marka	-
UBB	500624991526
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8717077795082
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.2
Length	3/16 Inch
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F837 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	56
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3

Specyfikacja techniczna

A (maks.)	0.167
H (maks.)	0.053
J (max.)	0.031
T (maks.)	0.031

Rysunek techniczny

