



## Śruby z łbem soczewkowym gn UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #2-56X1/4

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | U51122.008.0025        |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500625000582           |
| UNSPSC         | 31161504               |
| Numer EAN      | 8717077793378          |
| Opakowanie 100 | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Diameter            | NO.2                                   |
| Length              | 1/4 Inch                               |
| Gniazdo             | Phillips                               |
| Kształt łba         | Łeb walcowy wypukły                    |
| Materiał            | Stal nierdzewna                        |
| Materiał techniczny | ASTM F837 304                          |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                  |
| Gwint               | Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC) |
| Zwoje gwintu na cal | 56                                     |

#### Info

Screws with diameter  $\leq$  No.5 and length  $\leq$  1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length  $\leq$  2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

### Normy

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.6.3 |
|------|---------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| A (maks.)                   | 0.167 |
| H (maks.)                   | 0.062 |
| Nr wgłębienia<br>krzyżowego | 1     |

**FABORY**

