


Śruby z łbem soczewkowym gn UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #12-24X3/8



Numer artykułu	U51122.021.0037
Marka	-
UBB	500625008270
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8717077794191
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.12
Length	3/8 Inch
Gniazdo	Phillips
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F837 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	24

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

A (maks.)	0.425
H (maks.)	0.151
Nr wgłębienia krzyżowego	3

