




**Śruby z łbem grzybkowym
nac proste UNC asme
B18.6.3 ASME B18.6.3
Stal nierdzewna A2 (AISI
304/18-8) #6-32X3/8**

Numer artykułu	U51215.013.0037
Marka	-
UBB	500625031934
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8712423001923
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.6
Length	3/8 Inch
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Truss head
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F837 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	32

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

Specyfikacja techniczna

A (maks.)	0.321
H (maks.)	0.086
J (max.)	0.048
T (maks.)	0.05

Rysunek techniczny

