FABORY



Śruby **z** łbem stożkowym płaskim **z gniazdem** sześciokątnym **UNF ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1 Inch**

Numer artykułu	U51566.019.0100
Marka	-
UBB	500621339349
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077394360
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.10
Length	1 Inch
Klasa	CW / CW1
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F879 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info	ft = z pełnym gwintemW związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala,

Normy

ASME	B18.3

cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.

Specyfikacja techniczna

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT(min.)	0.88
Zwoje gwintu na cal	32

Rysunek techniczny

