



Śruby z łbem stożkowym
płaskim z **gniazdem**
sześciokątnym **UNF ASME**
B18.3 Stal nierdzewna
ASTM F879 304 CW / CW1
#10-32X1.1/4

Numer artykułu	U51566.019.0125
Marka	-
UBB	500621339422
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077394377
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.10
Length	1.1/4 Inch
Klasa	CW / CW1
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F879 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)

Info

ft = z pełnym gwintemW związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala,

Normy

ASME B18.3

Specyfikacja techniczna

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT(min.)	0.88
Zwoje gwintu na cal	32

Rysunek techniczny

