

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M4X25

Referência	01000.040.025
Marca	-
UBB	950351001066
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006806
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	25 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	7

Desenho técnico

