

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M4X40

Referência	01000.040.040
Marca	-
UBB	950351001223
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006844
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Desenho técnico

