

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M5X50

Referência	01000.050.050
Marca	-
UBB	950351001710
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006943
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Desenho técnico

