FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M5X70

Referência	01000.050.070
Marca	-
UBB	952351145356
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006981
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

Desenho técnico

