

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M6X60

Referência	01000.060.060
Marca	-
UBB	950351002627
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007100
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	60 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Desenho técnico

