

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M7X30

Referência	01000.070.030
Marca	-
UBB	950351003120
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007261
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Especificação técnica

Desenho técnico

