

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M7X35

Referência	01000.070.035
Marca	-
UBB	950351003203
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007278
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	35 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	35
P	1
s	11

Desenho técnico

