

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M7X60

Referência	01000.070.060
Marca	-
UBB	950351003534
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007322
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	60 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	60
P	1
s	11

Desenho técnico

