

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M8X35



Artigo nr.	01000.080.035
Marca	-
UBB	950351003617
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007360
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M8
Comprimento (L) (mm)	35

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	28
b (min.): L ≤ 125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Desenho técnico

