

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M8X40

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 01000.080.040             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950351003799              |
| UNSPSC      | 31161620                  |
| EAN         | 8715492007377             |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro         | M8                           |
| Comprimento      | 40 mm                        |
| Classe           | 8.8                          |
| Encaixe          | Sextavado                    |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada             |
| Material         | Aço                          |
| Direção da rosca | Direita                      |
| Tratamento sup.  | Sem tratamento de superfície |
| Rosca            | Métrica                      |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |

### Especificação técnica

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 28   |
| b (min.): L≤125mm         | 22   |
| d-D                       | M8   |
| k                         | 5.3  |
| L (mm)                    | 40   |
| P                         | 1.25 |
| s                         | 13   |

### Desenho técnico

