

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M8X70

Referência	01000.080.070
Marca	-
UBB	950351004375
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007438
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Desenho técnico

