

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M8X80

Referência	01000.080.080
Marca	-
UBB	950351004524
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007452
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Desenho técnico

