

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M8X150

Referência	01000.080.150
Marca	-
UBB	950351005281
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007551
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	150 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

Desenho técnico

