

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M10X80

Referência	01000.100.080
Marca	-
UBB	950351006198
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007698
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

Desenho técnico

