

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M10X110

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01000.100.110             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 950351006503              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492007742             |
| Emb. de 50 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro         | M10                          |
| Comprimento      | 110 mm                       |
| Classe           | 8.8                          |
| Encaixe          | Sextavado                    |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada             |
| Material         | Aço                          |
| Direção da rosca | Direita                      |
| Tratamento sup.  | Sem tratamento de superfície |
| Rosca            | Métrica                      |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |

### Especificação técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 32  |
| b (min.): L200mm          | 45  |
| b (min.): L≤125mm         | 26  |
| d-D                       | M10 |
| k                         | 6.4 |
| L (mm)                    | 110 |
| P                         | 1.5 |
| s                         | 17  |

### Desenho técnico

