

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M10X180

Referência	01000.100.180
Marca	-
UBB	950351007188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007841
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	180
P	1.5
s	17

Desenho técnico

