

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M10X200

Referência	01000.100.200
Marca	-
UBB	950351007261
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007865
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	17

Desenho técnico

