

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X70

Referência	01000.120.070
Marca	-
UBB	950351007832
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007988
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

Desenho técnico

