

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X110



Artigo nr.	01000.120.110
Marca	-
UBB	950351008335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008060
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	19
Diâmetro (d-D)	M12
Comprimento (L) (mm)	110

Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Desenho técnico

