

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X110

Referência	01000.120.110
Marca	-
UBB	950351008335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008060
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	110 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

Desenho técnico

