

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X150

Referência	01000.120.150
Marca	-
UBB	950351008749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008107
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	150 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
P	1.75
s	19

Desenho técnico

