

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X170



Artigo nr.	01000.120.170
Marca	-
UBB	950351903394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008121
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	19
Diâmetro (d-D)	M12
Comprimento (L) (mm)	170

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Desenho técnico

